

**DC. T 11T302, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	260385 CA125P
GTIN	4960664018154
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Material de corte	HM
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Aplicación principal	P
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T302
Radio angular	0,2 mm
Número de cambios/cortes	2
Rompevirutas	HQ
Profundidad de corte a_p	0,5 - 1,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 260 m/min
Tolerancia	M
Clase	CA125P
Asignación fino/desbaste	Acabado

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado