

HEDI

Dispositivo enrollador de cables, Tipo: 10N



Datos de pedido

Número de pedido	081194 10N
GTIN	4003644016969
Clase de artículo	08B

Descripción

Ejecución:

Dispositivo enrollador de cables con **automatismo de extensión y de enrollamiento guiado, bloqueo múltiple por vuelta. Carcasa de plástico** cerrada y altamente resistente a la rotura. **Protección térmica contra sobrecargas**, robusto cable de neopreno H07RN-F con conexión de acoplamiento.

Montaje sencillo en la pared o en el techo con **margen de giro de 150°**.

Función:

IP24: existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing < 12$ mm, pero se debe evitar el contacto.

Aplicación:

Ergonomía mejorada gracias al trabajo con descarga de tracción, así como para asegurar el orden y evitar riesgos de accidentes y lesiones por cables colocados en el suelo.

Nota:

En cuanto a enrolladores de mangueras accionados por resortes, véase del n.º 080066 al 080079.

Descripción técnica

Material carcasa	Plástico
Altura	275 mm
Tipo	10N

Estructura de cable	3G1,5
Material cable	Goma de neopreno
Anchura	185 mm
Potencia nominal en estado desenrollado	2000 (16 A) W
Longitud	325 mm
Clase de cable	H07RN-F
Longitud de cable	10 m
Tensión nominal	250 V
Clase de protección IP	IP 24
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de enchufe entrada	F
Tipo de producto	Dispositivo enrollador de cables