

**DCMT 070202, Clase: CA125P**

Datos de pedido

Número de pedido	260481 CA125P
GTIN	4960664018062
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Material de corte	HM
Radio angular	0,2 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Aplicación principal	P
Número de cambios/cortes	2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070202
Rompevirutas	GK
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 260 m/min
Clase	CA125P

Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado