

**DC. T 070204, Clase: CA125P**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 260382 CA125P |
| GTIN | 4960664018130 |
| Clase de artículo | 25E |

Descripción técnica

| | |
|---|--------------------------|
| Clase | CA125P |
| Tolerancia | M |
| Avance f | 0,05 - 0,25 mm/rev, |
| Asignación fino/desbaste | Acabado |
| Condición de corte | ligeramente interrumpido |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 90 - 260 m/min |
| Profundidad de corte a_p | 0,5 - 1,5 mm |
| Rompevirutas | HQ |
| Material de corte | HM |
| Código ISO plaqueta de corte | DCMT 070204 |
| Aplicación principal | P |
| Número de cambios/cortes | 2 |

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado