

**DCMT 070204, Clase: CA125P**

Datos de pedido

Número de pedido	260483 CA125P
GTIN	4960664018079
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Material de corte	HM
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Tolerancia	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 260 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Clase	CA125P
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070204
Número de cambios/cortes	2
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,

Rompevirutas	GK
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado