

**DC. T 11T308, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	260492 CA125P
GTIN	4960664018116
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Clase	CA125P
Número de cambios/cortes	2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T308
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 260 m/min
Aplicación principal	P
Tolerancia	M
Radio angular	0,8 mm
Rompevirutas	GK
Material de corte	HM

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado