


**CNMG 120404 Wiper, Clase: CA115P**

**Datos de pedido**

Número de pedido	250103 CA115P
GTIN	4960664042357
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Aplicación principal	P
Condición de corte	continuo
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Profundidad de corte $a_p$	0,3 - 1,2 mm
Rompevirutas	WP
Material de corte	HM
Radio angular	0,4 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	4
Avance f	0,06 - 0,42 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	180 - 400 m/min
Clase	CA115P

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado