


**CNMG 120412, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	250214 CA115P
GTIN	4960664046010
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	180 - 400 m/min
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Clase	CA115P
Avance $f$	0,15 - 0,5 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 5 mm
Número de cambios/cortes	4
Aplicación principal	P
Material de corte	HM
Rompevirutas	PMG
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

