

**CNMG 120416, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	250373 CA115P
GTIN	4960664042715
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Rompevirutas	PH
Avance f	0,28 - 0,88 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	1 - 10 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	4
Material de corte	HM
Velocidad de corte v_c aplicación principal	170 - 380 m/min
Radio angular	1,6 mm
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120416
Clase	CA115P
Condición de corte	continuo
Aplicación principal	P

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado