

**DNMG 150608, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	250697 CA115P
GTIN	4960664041879
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Avance f	0,13 - 0,4 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	180 - 400 m/min
Condición de corte	continuo
Radio angular	0,8 mm
Clase	CA115P
Rompevirutas	PQ
Aplicación principal	P
Número de cambios/cortes	4
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150608
Material de corte	HM

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado