

**DNMG 150604, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	250796 CA115P
GTIN	4960664046256
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	4
Asignación fino/desbaste	Acabado
Clase	CA115P
Condición de corte	continuo
Aplicación principal	P
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 5 mm
Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,15 - 0,6 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	180 - 400 m/min
Rompevirutas	PMG
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150604

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado