


**CNMM 190616, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	250504 CA115P
GTIN	4960664043200
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	170 - 380 m/min
Código ISO plaquita de corte	CNMM 190616
Asignación fino/desbaste	Acabado
Condición de corte	continuo
Material de corte	HM
Profundidad de corte a_p	1 - 11 mm
Rompevirutas	PX
Avance f	0,25 - 0,9 mm/rev,
Número de cambios/cortes	4
Radio angular	1,6 mm
Clase	CA115P
Aplicación principal	P

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado