


DNMG 150604, Clase: CA115P

Datos de pedido

Número de pedido	250696 CA115P
GTIN	4960664041862
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,13 - 0,4 mm/rev,
Clase	CA115P
Rompevirutas	PQ
Velocidad de corte v_c aplicación principal	180 - 400 m/min
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Aplicación principal	P
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150608
Material de corte	HM
Radio angular	0,4 mm
Número de cambios/cortes	4

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado