

**TNMG 220404, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	251586 CA115P
GTIN	4960664046355
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 5 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	180 - 400 m/min
Código ISO plaquita de corte	TNMG 220404
Clase	CA115P
Condición de corte	continuo
Material de corte	HM
Rompevirutas	PMG
Radio angular	0,4 mm
Número de cambios/cortes	6
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	P
Avance $f$	0,15 - 0,5 mm/rev,

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado