

**VBMT 160404, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	261182 CA115P
GTIN	4960664040483
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	VBMT 160404
Asignación fino/desbaste	Acabado
Rompevirutas	HQ
Número de cambios/cortes	2
Velocidad de corte v_c aplicación principal	140 - 340 m/min
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Aplicación principal	P
Radio angular	0,4 mm
Material de corte	HM
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Clase	CA115P

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado