


**CNMG 120404 Wiper, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	250211 CA115P
GTIN	4960664042401
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Condición de corte	continuo
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,14 - 0,5 mm/rev,
Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Radio angular	0,4 mm
Clase	CA115P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	180 - 400 m/min
Rompevirutas	WQ
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado