

**CNMG 120416, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	250216 CA115P
GTIN	4960664046171
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Avance f	0,15 - 0,5 mm/rev,
Rompevirutas	PMG
Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	180 - 400 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	4
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120416
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Clase	CA115P
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado