

**CNMG 120408, Clase: CA115P****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 250212 CA115P |
| GTIN | 4960664046003 |
| Clase de artículo | 25E |

Descripción técnica

| | |
|---|---------------------------------|
| Asignación fino/desbaste | Acabado |
| Clase | CA115P |
| Número de cambios/cortes | 4 |
| Aplicación principal | P |
| Material de corte | HM |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 180 - 400 m/min |
| Avance f | 0,15 - 0,5 mm/rev, |
| Profundidad de corte a_p | 0,5 - 5 mm |
| Rompevirutas | PMG |
| Código ISO plaquita de corte | CNMG 120408 |
| Condición de corte | continuo |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |

