


**CNMG 120412 Wiper, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	250215 CA115P
GTIN	4960664042425
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Clase	CA115P
Rompevirutas	WQ
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	180 - 400 m/min
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120412
Aplicación principal	P
Número de cambios/cortes	4
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	1,2 mm
Avance f	0,14 - 0,5 mm/rev,
Condición de corte	continuo
Material de corte	HM
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 3 mm

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado