

**CNMG 160612, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	250377 CA115P
GTIN	4960664042982
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Radio angular	1,2 mm
Número de cambios/cortes	4
Código ISO plaquita de corte	CNMG 160612
Rompevirutas	PH
Profundidad de corte $a_p$	1 - 10 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	170 - 380 m/min
Avance $f$	0,28 - 0,88 mm/rev,
Aplicación principal	P
Clase	CA115P
Condición de corte	continuo
Material de corte	HM

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado