

**CNMG 160616, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	250378 CA115P
GTIN	4960664042999
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Clase	CA115P
Código ISO plaquita de corte	CNMG 160616
Radio angular	1,6 mm
Rompevirutas	PH
Número de cambios/cortes	4
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	170 - 380 m/min
Aplicación principal	P
Condición de corte	continuo
Avance f	0,28 - 0,88 mm/rev,
Material de corte	HM
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $a_p$	1 - 10 mm

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado