


**WN. G 080408, Clase: CA115P**

Datos de pedido

Número de pedido	252114 CA115P
GTIN	4960664046409
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	6
Clase	CA115P
Condición de corte	continuo
Material de corte	HM
Velocidad de corte v_c aplicación principal	180 - 400 m/min
Aplicación principal	P
Código ISO plaquita de corte	WN. G 080408
Tolerancia	M
Radio angular	0,8 mm
Rompevirutas	PMG
Avance f	0,15 - 0,6 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado

Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado