



**CNMM 160612, Clase: CA115P**

**Datos de pedido**

Número de pedido	250497 CA115P
GTIN	4960664043088
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Número de cambios/cortes	4
Condición de corte	continuo
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $a_p$	1 - 11 mm
Rompevirutas	PX
Clase	CA115P
Radio angular	1,2 mm
Avance f	0,25 - 0,9 mm/rev,
Aplicación principal	P
Código ISO plaqueta de corte	CNMM 160612
Material de corte	HM
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	170 - 380 m/min

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado