



Juego de tornillo de banco magnético VersaMAG, Tipo: VERSA-01



Datos de pedido

Número de pedido	P07030 VERSA-01
GTIN	4014586896564
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

Imán permanente compacto y potente con tornillo de banco para sujeción sin herramientas de varios componentes en superficies magnéticas.

- **Móvil, flexible y rápido de usar. Se adapta a cualquier puesto de trabajo gracias a su diseño compacto y a su imán permanente extraestrecho.**
- **Optimiza cualquier puesto de trabajo: trabajo limpio y seguro en una amplia gama de aplicaciones.**
- **Sistema modular: el sistema modular único garantiza una sujeción segura en una amplia gama de situaciones de trabajo y se puede ampliar continuamente con accesorios adecuados.**
- **El tornillo de banco tiene una gama de sujeción de 108 mm y un ancho de bocas de 100 mm.**
- **Mordazas de sujeción intercambiables en diferentes alturas para sujetar materiales más grandes como chapas y tuberías.**
- **Gracias al innovador sistema de 2 rotores, hasta 7800 N de fuerza de retención para una sujeción segura en todas las superficies magnéticas, incluso en la zona de chapas finas (a partir de 4 mm de grosor).**
- **¿Sujeción en espacios reducidos o planos verticales? Gracias al diseño compacto y al imán permanente extraestrecho, no supone ningún problema.**
- **Alineación precisa del imán permanente mediante una magnetización previa del 30 %.**

- **Sujeción segura de los componentes para su posterior procesamiento con diferentes herramientas eléctricas, por ejemplo, lijadoras angulares, taladros, sierras, MULTIMASTER, etc.**

Suministro:

1 imán permanente, 1 placa de montaje, 1 tornillo de banco, 1 llave de hexágono interior de 3 mm, 1 correa de amarre.

Descripción técnica

Longitud A	212 mm
Peso	7,25 kg
Anchura B	70 mm
Anchura de mordazas	100 mm
Altura de mordazas	40 mm
Fuerza de retención del imán	7800 N
Tipo de producto	Placa magnética de sujeción