

**CC. T 060202, Clase: CA115P**

## Datos de pedido

Número de pedido	260091 CA115P
GTIN	4960664045389
Clase de artículo	25E

## Descripción técnica

Número de cambios/cortes	2
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	90 - 270 m/min
Material de corte	HM
Aplicación principal	P
Tolerancia	M
Código ISO plaquita de corte	CCMT060202-HQ CA115P
Radio angular	0,4 mm
Rompevirutas	HQ
Condición de corte	continuo
Clase	CA115P
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado

Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado