

**CNMM 120412, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	250492 CA115P
GTIN	4960664043057
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Radio angular	1,2 mm
Código ISO plaquita de corte	CNMM 120412
Velocidad de corte v_c aplicación principal	170 - 380 m/min
Profundidad de corte a_p	1 - 11 mm
Aplicación principal	P
Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	4
Condición de corte	continuo
Avance f	0,25 - 0,9 mm/rev,
Clase	CA115P
Asignación fino/desbaste	Acabado
Rompevirutas	PX

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado