

Garant**ZDHT 150508FR-F10 Con recubrimiento de DLC, HB7805, Tipo: ALU****Datos de pedido**

Número de pedido	211765 ALU
GTIN	4067263107088
Clase de artículo	21A

Descripción**Ejecución:**

Plaquitas de corte reversibles rectificadas circunferencialmente para un asiento preciso en la herramienta portadora. Sustrato de grano finísimo de alta potencia de la última generación de materiales de corte. Preparación optimizada de las aristas de corte para la aplicación en materiales de fácil arranque de viruta.

Descripción técnica

Clase	HB7805
Avance f_z por diente	0,1 - 0,25 mm
Tipo	ALU
Radio angular	0,8 mm
Código ISO plaquita de corte	ZDHT 150508FR-F10
Clase	HB7805
Material de corte	HM

Grosor de plaquita	5,56 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	2000 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	2000 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	1400 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		