

ZDHT 150508FR-F10 Con recubrimiento de DLC, HB7805, Tipo: ALU



Datos de pedido

| Número de pedido | 211765 ALU | | |
|-------------------|---------------|--|--|
| GTIN | 4067263107088 | | |
| Clase de artículo | 21A | | |

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de corte reversibles rectificadas circunferencialmente para un asiento preciso en la herramienta portadora. Sustrato de grano finísimo de alta potencia de la última generación de materiales de corte. Preparación optimizada de las aristas de corte para la aplicación en materiales de fácil arranque de viruta.

Descripción técnica

| Clase | HB7805 | | |
|----------------------------------|-------------------|--|--|
| Avance f _z por diente | 0,1 - 0,25 mm | | |
| Tipo | ALU | | |
| Radio angular | 0,8 mm | | |
| Código ISO plaquita de corte | ZDHT 150508FR-F10 | | |
| Clase | HB7805 | | |
| Material de corte | НМ | | |

| Grosor de plaquita | 5,56 mm | |
|--------------------|-------------------------------|--|
| Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar | |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------|
| Aluminio, plásticos | adecuado | 2000 m/min | N |
| Aluminio (que produce virutas cortas) | adecuado | 2000 m/min | N |
| Aluminio > 10 % Si | adecuado | 1400 m/min | N |
| húmedo máximo | adecuado | | |
| seco | adecuado con restricciones | | |