


**CCMT 060204GK CA6525, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	260192 CA115P
GTIN	4960664045327
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 340 m/min
Número de cambios/cortes	2
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	P
Condición de corte	continuo
Tolerancia	M
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060204
Rompevirutas	GK
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Clase	CA115P
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM

Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado