

**DC. T 11T304, Clase: CA115P****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 260386 CA115P |
| GTIN              | 4960664045907 |
| Clase de artículo | 25E           |

**Descripción técnica**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Tolerancia                                    | M                   |
| Condición de corte                            | continuo            |
| Rompevirutas                                  | HQ                  |
| Asignación fino/desbaste                      | Acabado             |
| Número de cambios/cortes                      | 2                   |
| Profundidad de corte $a_p$                    | 0,5 - 1,5 mm        |
| Código ISO plaquita de corte                  | DCMT 11T304         |
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 120 - 340 m/min     |
| Aplicación principal                          | P                   |
| Avance $f$                                    | 0,05 - 0,25 mm/rev, |
| Clase   | CA115P              |
| Material de corte                             | HM                  |

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Radio angular    | 0,4 mm                          |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |