

**DNMG 150608, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	250797 CA115P
GTIN	4960664046263
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Radio angular	0,8 mm
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150608
Velocidad de corte v_c aplicación principal	180 - 400 m/min
Rompevirutas	PMG
Material de corte	HM
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,15 - 0,6 mm/rev,
Número de cambios/cortes	4
Condición de corte	continuo
Clase	CA115P

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado