

**DNMG 150612, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	250893 CA115P
GTIN	4960664040841
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Número de cambios/cortes	4
Velocidad de corte v_c aplicación principal	170 - 380 m/min
Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	1 - 5 mm
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150612
Material de corte	HM
Radio angular	1,2 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Rompevirutas	PH
Clase	CA115P

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado