

**SNMG 120408, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	251254 CA115P
GTIN	4960664046294
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Clase	CA115P
Rompevirutas	PMG
Material de corte	HM
Avance f	0,15 - 0,5 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120404
Número de cambios/cortes	8
Velocidad de corte v_c aplicación principal	180 - 400 m/min
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Aplicación principal	P
Asignación fino/desbaste	Acabado
Condición de corte	continuo

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado