

**TNMG 160408, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	251474 CA115P
GTIN	4960664042029
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Material de corte	HM
Clase	CA115P
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	6
Aplicación principal	P
Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	continuo
Avance f	0,13 - 0,4 mm/rev,
Rompevirutas	PQ
Velocidad de corte v_c aplicación principal	180 - 400 m/min
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160408

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado