

**TNMG 160404, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	251472 CA115P
GTIN	4960664042012
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Material de corte	HM
Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,13 - 0,4 mm/rev,
Número de cambios/cortes	6
Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	180 - 400 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Rompevirutas	PQ
Clase	CA115P
Condición de corte	continuo
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160404

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado