


DNMG 150608, Clase: CA510

Datos de pedido

Número de pedido	250797 CA510
GTIN	4960664698295
Clase de artículo	25E

Descripción

DNMG 150608 CA510 Clase: CA510

Rompevirutas: PS

Profundidad de corte a_p : 1 - 4 mm

Avance f : 0,15 - 0,6 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 450 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Avance f	0,15 - 0,6 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	1 - 4 mm
Radio angular	0,8 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 450 m/min
Rompevirutas	PS
Condición de corte	continuo

Clase	CA510
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150608
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado