

**SNMG 120408, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	251164 CA115P
GTIN	4960664041015
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Clase	CA115P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	180 - 400 m/min
Número de cambios/cortes	4
Aplicación principal	P
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	continuo
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120408
Rompevirutas	PQ
Avance f	0,13 - 0,4 mm/rev,
Material de corte	HM

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado