

**VNMG 160404, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	251752 CA115P
GTIN	4960664042159
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Rompevirutas	PQ
Aplicación principal	P
Clase	CA115P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	180 - 400 m/min
Avance f	0,13 - 0,4 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm
Código ISO plaquita de corte	VNMG 160408
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	4
Material de corte	HM
Condición de corte	continuo

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado