



WNMG 080408 Wiper, Clase: CA115P

Datos de pedido

Número de pedido	252015 CA115P
GTIN	4960664044221
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Número de cambios/cortes	6
Material de corte	HM
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	180 - 400 m/min
Clase	CA115P
Rompevirutas	WP
Profundidad de corte a_p	0,3 - 1,2 mm
Avance f	0,06 - 0,42 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080408

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado