

**WNMG 080404, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	252012 CA115P
GTIN	4960664044603
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Código ISO plaquita de corte	WNMG 080404
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	180 - 400 m/min
Rompevirutas	HQ
Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	6
Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,07 - 0,3 mm/rev,
Condición de corte	continuo
Clase	CA115P
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2 mm
Aplicación principal	P

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado