

**Garant****CC. T 09T302, Clase: CB7010**

## Datos de pedido

Número de pedido	260148 CB7010
GTIN	4045197667823
Clase de artículo	21G

## Descripción

CC. T 09T302 CB7010 Clase: CB7010

Rompevirutas: SM

Tolerancia: M

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 4 mmAvance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 90 - 240 m/min

## Descripción técnica

Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 4 mm
Condición de corte	continuo
Aplicación principal	P
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	90 - 240 m/min
Aplicación secundaria	M
Radio angular	0,2 mm

Velocidad de corte $v_c$ aplicación secundaria	70 - 180 m/min
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Rompevirutas	SM
Clase	CB7010
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	Cermet
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T302
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado