

**VNMG 160408, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	251754 CA115P
GTIN	4960664042166
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Rompevirutas	PQ
Clase	CA115P
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	180 - 400 m/min
Número de cambios/cortes	4
Aplicación principal	P
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Condición de corte	continuo
Avance $f$	0,13 - 0,4 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	VNMG 160404
Radio angular	0,4 mm

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado