

**Garant****DNMG 110408, Clase: HB7020**

## Datos de pedido

Número de pedido	250754 HB7020
GTIN	4045197699534
Clase de artículo	21G

## Descripción

DNMG 110408 HB7020 Clase: HB7020  
Rompevirutas: SM  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Avance  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 120 - 350 m/min

## Descripción técnica

Aplicación principal	P
Radio angular	0,8 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 350 m/min
Rompevirutas	SM
Avance $f$	0,2 - 0,5 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 5 mm

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	HB7020
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	DNMG 110408
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado