


**WNMG 080416, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	252118 CA115P
GTIN	4960664046423
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Avance f	0,15 - 0,6 mm/rev,
Condición de corte	continuo
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080416
Rompevirutas	PMG
Tolerancia	M
Radio angular	1,6 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Clase	CA115P
Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	180 - 400 m/min

Número de cambios/cortes	6
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado