

**WNMG 080412 Wiper, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	252117 CA115P
GTIN	4960664044559
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Clase	CA115P
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	P
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080412
Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	6
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	180 - 400 m/min
Radio angular	1,2 mm
Condición de corte	continuo
Avance f	0,14 - 0,55 mm/rev,
Rompevirutas	WQ
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 3 mm

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado