

**CCMT 09T308 Wiper, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	260100 CA115P
GTIN	4960664045259
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Material de corte	HM
Asignación fino/desbaste	Acabado
Tolerancia	M
Clase	CA115P
Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	0,1 - 1,5 mm
Avance f	0,07 - 0,5 mm/rev,
Código ISO plaqueta de corte	CCMT 09T308
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 270 m/min
Radio angular	0,4 mm
Rompevirutas	WP
Número de cambios/cortes	2

Condición de corte	continuo
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado