

**DCMX 070204 Wiper, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	260383 CA115P
GTIN	4960664045662
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 340 m/min
Rompevirutas	WP
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	P
Clase	CA115P
Número de cambios/cortes	2
Avance f	0,1 - 0,45 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,15 - 1 mm
Material de corte	HM
Código ISO plaqueta de corte	DCMX 070204
Tolerancia	M
Radio angular	0,4 mm

Condición de corte	continuo
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado