

**CC. T 09T304, Clase: CA115P**

## Datos de pedido

Número de pedido	260196 CA115P
GTIN	4960664045341
Clase de artículo	25E

## Descripción técnica

Clase	CA115P
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 3 mm
Rompevirutas	GK
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	2
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	90 - 340 m/min
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T304
Condición de corte	continuo
Material de corte	HM
Tolerancia	M
Aplicación principal	P
Radio angular	0,4 mm

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado