



Alicate de montaje para anillos de retención, Longitud total: 220mm



Datos de pedido

Número de pedido	719955 220
GTIN	4003773231202
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Puntas con forma especial para alojamiento de anillos de retención, sin agujeros de agarre. Con muelle de abertura.

Alicate pavonado, mangos con recubrimiento de plástico. Mordazas en ángulo de 30°.

Aplicación:

Para anillos de retención y anillos de seguridad sin agujeros de agarre.

Norma:

DIN ISO 5743

Material:

Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado y templado en aceite.

Descripción técnica

Aplicación de alicates para arandelas de seguridad	Anillos de retención y anillos de seguridad sin agujeros de agarre
Longitud total	220 mm
para Ø de eje	a partir de 12 mm
Abertura mínima	2,2 mm
Forma mordazas	acodado 30°
Mango	revestido de plástico

Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	pavonado
Articulación con muelle de apertura integrado	sí
Punta intercambiable	no
Tipo de producto	Alicata para anillos de seguridad