


**CCMT 09T302, Clase: CA115P**

Datos de pedido

Número de pedido	260194 CA115P
GTIN	4960664045334
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T302
Aplicación principal	P
Rompevirutas	GK
Material de corte	HM
Clase	CA115P
Condición de corte	continuo
Número de cambios/cortes	2
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,2 mm
Tolerancia	M

Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 340 m/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado